

Установка атомно-слоевого осаждения Shell

Установка атомно-слоевого осаждения Shell

Производитель:

CN1

Цена:

Цена по запросу

Описание

Установка Shell предназначена для процессов атомно-слоевого осаждения тонких пленок на порошковые или гранулированные материалы. Загрузка порошка в рабочую камеру осуществляется вручную. Имеется встроенная система подачи прекурсоров, а также привод вращения рабочей камеры для равномерного осаждения пленки. Установка Shell подходит для создания и исследования новых нанопорошков.

Область применения

- Нанотехнологии и наноматериалы.
- Нанокатализаторы и функциональные материалы.
- Нанопорошки.
- Обработка порошковых материалов.

Особенности

- Специальная конструкция рабочей камеры обеспечивает равномерное осаждение тонких пленок на порошковые материалы.
- Регулируемая температура камеры 25 - 300°C.
- До 4 линий подачи прекурсоров.
- Простое сервисное обслуживание благодаря модульной конструкции установки.
- Совместимость с условиями чистых помещений.

| Параметр | Значение |
|----------------------------|---|
| Загрузка | Ручная (open load) |
| Объем рабочей камеры | 100 - 500 см ³ (в зависимости от применения) |
| Температура нагрева камеры | 25 - 300°C |

| | |
|---|---|
| Линии подачи прекурсоров | 4 линии: 3 подогреваемые до 150°С 1 без подогрева |
| Рабочие газы | Встроенный газовый шкаф с цифровыми РРГ |
| Вакуумная система Предельное давление Контроль давления | Сухая откачная система с подогревом Автоматический |
| Система управления | ПЛК и сенсорный дисплей с GUI-интерфейсом |